

快速高精度糖度与密度测试仪 DA-300BX、DE-120BX

本系列产品由 Daho Meter『达宏美拓』研究生产，自动显示糖度与密度；采用德国进口传感器，具有很好的测量稳定性与可靠性；操作简便快速，任何人都可轻易操作。

主要针对：

糖液、蜂蜜、豆浆、葡萄汁、果汁、咖啡、啤酒、调味料、蕃茄汁、低卡路里、果酱、盐水、双氧水、异丙醇、食品加工工业、酿造业、饮料业、甜菜加工、及研究实验室。依据 GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。



特点与优点：

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ 直接读取密度、糖度、波美度 ◆ 采用德国进口感应器，具有更好的测量重复性 ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水 ◆ 没有烦琐的操作，易于安装与清洗 ◆ 测量过程仅需 5 秒 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 可测量 20℃或其它基准温度下数据 ◆ 具有空气浮力密度补偿设定 ◆ 可适应车间，实验室等场所 ◆ 提供三年品质保障服务 |
|--|---|

操作方法：

- 在显示 0.000 状态下，将盛有样品的测量杯放于测量放置板上
- 将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央，显示即为糖度，标示符号指向 S2

技术指标：

型号	DA-300BX	DE-120BX
糖度精度	0.1%	0.01%
糖度范围	0.01~100.0%	0.01~100.00%
波美度精度	0.01°Bé	0.001°Bé
密度精度	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³
密度范围	0.001—99.999g/cm ³	0.0001—99.9999g/cm ³
称重精度	0.005g	0.001g
测量时间	约 5 秒	
结果显示	密度值、糖度、波美度	
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头)	
重量/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm	

标准附件：

- ① 主机、②测量放置板、③DE-20A 标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G 砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个